

アナログ6CH  
パルス3CH  
装置内部温度1CH  
8Mフラッシュメモリ内蔵



専用USB通信ケーブル、  
データ収録ソフト付属

種別	名称、型名、価格、仕様、外観
<b>THERMIC</b>	サーミック 2400A ¥150,000
アナログ	<b>K 熱電対 (CA)</b> 熱電対ケーブルKタイプ 2101A ¥8,000 ケーブル長:30cm, 熱電対コネクタ付, 2CH
	<b>T 熱電対 (CC)</b> 熱電対ケーブルTタイプ 2102A ¥8,000 ケーブル長:30cm, 熱電対コネクタ付, 2CH
	<b>熱流センサ</b> 熱流センサケーブル 2210A ¥8,000 ケーブル長:30cm, 熱電対コネクタ 1CH, 電圧用コネクタ 1CH
	<b>Pt100 (測温抵抗体)</b> Pt入力ケーブル 2206A ¥6,000 ケーブル長:2m, 4線式1CH, Y端子
	<b>直流電圧</b> 電圧入力ケーブル 2103A ¥6,000 ケーブル長:2m, 2CH, Y端子
	<b>4-20mA</b> プロセス入力ケーブル 2207A ¥6,000 ケーブル長:2m, 2CH, Y端子
パルス	<b>パルス信号</b> パルス入力ケーブル 2205A ¥6,000 ケーブル長:2m, 1CH, Y端子
センサ	<b>湿度+温度</b> 温度・湿度センサ 2119A ¥60,000 温度1CH, 湿度1CH ※ケーブルは付属しておりませんので下記のサーミック・ケーブルよりお選び下さい。
ケーブル	<b>サーミックケーブル</b> サーミックケーブル 2106A, ¥6,000 ケーブル長:2m 2107A, ¥10,000 ケーブル長:5m 2108A, ¥20,000 ケーブル長:10m 2109A, ¥25,000 ケーブル長:20m ※1
	<b>中継ケーブル</b> 中継ケーブル 2208A, ¥6,000 ケーブル長:2m サーミックケーブルを中継※1
	<b>通信ケーブル</b> 専用USB通信ケーブル※2 2404A ¥6,000 ケーブル長:2m ※電池用にはご使用できません。
	<b>電池ケーブル</b> 専用バッテリーケーブル 2405A ¥6,000 ケーブル長:50cm ※モバイル電池(I/O T機器用)接続用。
チャンネル拡張	<b>PI+AI</b> パルスアダプタ 2406A 近日発売 基本機能 パルス入力とアナログ入力用 チャンネル数 パルス1点、及びアナログセンサ入力
	<b>熱電対CH拡張</b> TCスキャナ(T) 2401A 近日発売 TCスキャナ(K) 2402A 近日発売 拡張チャンネル数 5チャンネル/1入力系統(2チャンネル) 接続方式 熱電対コネクタによる
収録	<b>USBメモリ</b> USBメモリアダプタ 2403A 近日発売 USBメモリにサーミック格納データをCSVファイルコピー ※USBメモリは付属しておりません、別途ご用意下さい。

※1.サーミックケーブルの最大延長距離は20mです。

※2.専用USBケーブルの延長距離は、5mです、  
延長する場合は、市販のUSB延長ケーブルをご使用下さい。

