



THERMIC®

周辺機器一覧

アナログ6CH
パルス3CH
装置内部温度1CH
8Mフラッシュメモリ内蔵



専用USB通信ケーブル、
データ収録ソフト付属

種 別		名称、型名、価格、仕様、外観	
THERMIC®		サーミック 2400A ¥180,000	
アナログ	K 熱電対 (CA)	熱電対ケーブルKタイプ 2101A ¥10,000 ケーブル長:30cm, 熱電対コネクタ付, 2CH	
	T 熱電対 (CC)	熱電対ケーブルTタイプ 2102A ¥10,000 ケーブル長:30cm, 熱電対コネクタ付, 2CH	
	熱流センサ	熱流センサケーブル 2210A ¥10,000 ケーブル長:30cm, 熱電対コネクタ 1CH, 電圧用コネクタ 1CH	
	Pt100 (測温抵抗体)	Pt入カケーブル 2206A ¥8,000 ケーブル長:2m, 4線式1CH, Y端子 (M4)	
	直流電圧	電圧入カケーブル 2103A ¥8,000 ケーブル長:2m, 2CH, Y端子 (M4)	
	4-20mA	プロセス入カケーブル 2207A ¥8,000 ケーブル長:2m, 2CH, Y端子 (M4)	
パルス	パルス信号	パルス入カケーブル 2205A ¥8,000 ケーブル長:2m, 1CH, Y端子 (M4)	
センサ	湿度+温度	温度・湿度センサ 2119A ¥72,000 温度1CH, 湿度1CH ※ケーブルは付属しておりませんので下記のサーミック・ケーブルよりお選び下さい。	
ケーブル	サーミックケーブル	サーミックケーブル 2106A, ¥8,000 ケーブル長:2m 2107A, ¥13,000 ケーブル長:5m 2108A, ¥24,000 ケーブル長:10m 2109A, ¥30,000 ケーブル長:20m ※1	
	中継ケーブル	中継ケーブル 2208A, ¥8,000 ケーブル長:2m サーミックケーブルを中継※1	
	通信ケーブル	専用USB通信ケーブル※2 2404A ¥8,000 ケーブル長:2m ※バッテリー用には使用できません	
	電源ケーブル	専用バッテリーケーブル 2405A ¥8,000 ケーブル長:50cm ※通信用には使用できません	
チャンネル拡張	PI+AI	パルスアダプタ 2406A ¥80,000 基本機能 パルス入力とアナログ入力用 チャンネル数 パルス1点、及びアナログセンサ入力	
	熱電対・電圧入力CH拡張	TCスキャナ (T) 2401A ¥72,000 TCスキャナ (K) 2402A ¥72,000 TCスキャナ (V) 2407A ¥72,000 拡張チャンネル数 5チャンネル / 1入力系統 (2チャンネル) 接続方式 熱電対コネクタによる	
収録	USBメモリ	USBメモリアダプタ 2403A ¥60,000 USBメモリにサーミック格納データをCSVファイルコピー ※USBメモリは付属しておりません、別途ご用意下さい。	

※1.サーミックケーブルの最大延長距離は20mです。

※2.専用USBケーブルの延長距離は、5mです、
延長する場合は、市販のUSB延長ケーブルをご使用下さい。